

# Cső PQ-AL-22X1X3000

Cikkszám: 177735

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                       |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Külső Ø                               | 22 mm                       |
| Belső Ø                               | 20 mm                       |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás         | -0.95 bar...15 bar          |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L           |
| Közeghőmérséklet                      | -25 °C...75 °C              |
| Környezeti hőmérséklet                | -30 °C...75 °C              |
| A termék súlya hossz szerint          | 0.178 kg/m                  |
| Szín                                  | ezüst                       |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis           |
| Tömlő alapanyaga                      | Kovácsolt alumínium ötvözet |