

# csatlakozó

## EAMD-42-40-20-16X25-U

Cikkszám: 1781043

FESTO

olyan hajtómű elem, amelyik a léptető- vagy a szervomotor mozgási energiáját átviszi.



### Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	20 mm
Felfogó átmérő 2	16 mm
Méret	42
Névleges hossz	40 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	39 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgató nyomaték	21 Nm
Gyártmány súlya	189 g
Anyag megjelölés	RoHS konform