



közelítéskapcsoló SIES-Q5B-PS-K-L

Cikkszám: 178291

FESTO

induktív, kábellel, szintbe építhető, záró funkció, a pozitív potenciált kapcsolja.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| A következő szabványnak felel meg: | EN 60947-5-2 |
| Engedély | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint |
| Névleges kapcsolási távolság | 0.8 mm |
| Garantált kapcsolási távolság | 0.64 mm |
| Csökkentési tényezők | Alumínium = 0,4 Nemesacél St 18/8 = 0,7 Réz = 0,3 Sárgaréz = 0,4 Acél St 37 = 1,0 |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 70 °C |
| Ismétlési pontosság | 0.04 mm |
| Kapcsoló kimenet | PNP |
| Kapcsoló elem funkció | Záró érintkezők |
| Max.kapcsolási frekvencia | 3,000 Hz |
| Max. kapcsolási frekvencia, DC | 3,000 Hz |
| Max.kimeneti áram | 200 mA |
| Feszültség kimaradás | 2 V |
| Rövidzár védett | pulzáló |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 10 ... 30 V |
| Maradó hullámosság | 10 % |
| Üresjáratú áram | ≤ 10 mA |
| Polaritás felcserélése elleni védelem | valamennyi elektromos csatlakozáshoz |
| Elektromos csatlakozás | 3 eres Kábel |
| Kábelhossz | 2.5 m |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Méret | 5x5x25 mm |
| Felfogási mód | belső menettel |
| Beépítési mód | szintbe építhető |
| Gyártmány súlya | 22 g |
| Material housing | Sárgaréz nikkelezett |
| Kapcsolási állapot jelző | LED, sárga |
| Védettség | IP67 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |