

műanyag tömlő PUN-6X1-RT

Cikkszám: 178411

FESTO

külső átmérőre kalibrált, QS pillanat-csatlakozókhoz, CN- és CK csavarzatokhoz poliuretán (élelmiszeripari alkalmazásokra nincs engedélyezve).



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Külső átmérő | 6 mm |
| Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár | 26.5 mm |
| Belső átmérő | 4 mm |
| Min.hajlítási sugár | 16 mm |
| Használati útmutató | TPE-U Ester based The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.7 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 7 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 101.5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1 MPa |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 145 psi |
| Engedély | TÜV |
| Tanúsítványt kiállító hely | B 013277 0506 00 |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Nyersanyag égés-ellenőrzése | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -35 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya a hosszától függően | 0.0192 kg/m |
| Pneumatikus csatlakozás | 6 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával 4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz |
| Szín | vörös |
| Shore keménység | D 52 +/- 3 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material tubing | TPE-U(PU) |