

# Adszorpciós szárító LDF-H1-G1/4-110

Cikkszám: 178517

FESTO

a száraz és tiszta levegőhöz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Konstruktív felépítés	hidegen regenerálódó adszorpciós szárító
1 bemeneti nyomás	4 ... 10.5 bar
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMV-irányelv szerint EU kiefeszültségű irányelv szerint
Nyomás harmatpont	-40 °C
KBK korrózióállósági osztály	1
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	2.2.1 DIN ISO 8573-1 szerint
Közeg hőmérséklet	2 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	2 ... 50 °C
Engedély	Germanischer Lloyd
Gyártmány súlya	5,400 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	Horgany présöntvény