

pulse valve



VZWE-E-M22C-M-G34-200-H

Cikkszám: 1794182

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Konstrukciós felépítés | Sarkos kivitel Membránszelep |
| Működtetés fajtája | elektromos |
| Tömítési elv | lágý |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Felfogási mód | fixen becsavarva menettel |
| 1-es armatúra csatlakozás | G3/4 |
| 2-es armatúra csatlakozás | G3/4 |
| Névleges méret | 20 mm |
| Szelep funkció | 2/2 zárt monostabil |
| Kézi segédműködtetés | nincs |
| Áramlási irány | nem visszafordítható |
| Közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Nyomáskülönbség | 0.35 bar |
| Visszaállítás fajtája | mechanikus rugó |
| Vezérlési fajta | elővezérelt |
| Üzemi nyomás | 0.35 ... 8 bar |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés nem lehetséges |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 60 °C |
| Kv átáramlás | 15 m ³ /h |
| Kapcsolási idő be | ≤ 30 ms |
| Kapcsolási idő ki | ≤ 100 ms |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | Alumínium présöntvény |
| Anyag szám: ház | EN AC-47100D |
| Material seals | NBR |
| Material screws | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, csavar | 1.4301 |
| Material plunger tube | erősen ötvözött acél |
| Material membrane | NBR-PA |
| Gyártmány súlya | 420 g |
| Védettség | IP65 |
| KBK korrózióállósági osztály | 3 - erős korróziós károsodás |
| Max. meghúzási nyomaték Csatlakozó menet | 60 Nm |