

lökéscsillapító tartó DADP-ES-G6-16

Cikkszám: 1812472

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.felütkezési erő	500 N
Max.meghúzási nyomaték	5.9 Nm
Gyártmány súlya	70 g
Felfogási mód	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material stop bracket	Alumínium ötvözet eloxált