


lökéscsillapító tartó DADP-ES-G6-20

Cikkszám: 1812473

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.felütkezési erő	1,100 N
Max.meghúzási nyomaték	9.9 Nm
Gyártmány súlya	185 g
Felfogási mód	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material stop bracket	Alumínium ötvözet eloxált