

# Lengőcsap készlet DAMT-V8-125-A

Cikkszám: 1812524

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték   |
|---|---|
| Méret                                       | 125   |
| KBK korrózióállósági osztály                | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség  |
| LABS konformitás                            | VDMA24364-B2-L  |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására | A több mint 1% tömegarányú rezes tartalmazó fémek használata tilos.<br>Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágneskecskek |
| Környezeti hőmérséklet                      | -40 °C...150 °C   |
| Terméksúly                                  | 2911.6 g  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések       | RoHS-kompatibilis   |
| Csavarok alapanyaga                         | Acél<br>horganyzott   |
| Lengőcsap alapanyaga                        | Acél, horganyzott   |
| Rögzítő elem alapanyaga                     | Acél, horganyzott   |
| Rúd alapanyaga                              | erősen ötvözött rozsdamentes acél   |