

# Lökéscsillapító tartó DADP-ES-G6-25

Cikkszám: 1812550

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. ütközőerő	1100 N
Max. meghúzási nyomaték	9.9 Nm
Terméksúly	160 g
Rögzítés módja	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ütköző könyök alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált