

# Kör keresztmetszetű henger ESAG-16- -P-A

Cikkszám: 183164

FESTO

Zárófedél menetes csappal.

Ez a termék csak a Festo Korea vállalatától rendelhető.



Minta ábrázolás

## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Löklet                                     | 1 ... 105 mm   |
| Dugattyú átmérő                            | 16 mm  |
| Csillapítás                                | P: elastikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon          |
| Üzemi nyomás                               | 1.5 ... 10 bar   |
| Működési mód                               | egyszeres működtetésű nyomó                                    |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 80 °C  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 104.6 N  |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél              | 20 g   |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 4.9 g  |
| Alapsúly 0 mm löketnél                     | 61 g   |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 2.2 g  |
| Pneumatikus csatlakozás                    | M5   |
| Anyag információ, fedél                    | Alumínium ötvözet  |
| Anyag információ, tömítések                | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Anyag információ, ház                      | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |
| Anyag információ, dugattyúrúd              | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |