

# Kör keresztmetszetű henger


## ESAZB-32- -P

Cikkszám: 183233


FESTO

csapágyfedél közvetlen felfogáshoz, zárófedél a henger tengelyébe eső levegő csatlakozással.

Ez a termék csak a Festo Korea vállalatától rendelhető.



Mintaábrázolás



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 200 mm
Dugattyú átmérő	32 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Üzemi nyomás	2 ... 10 bar
Működési mód	egyszeres működtetésű húzó
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	354 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	170 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	15.4 g
Alapsúly 0 mm löketnél	340 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	8.9 g
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes