



# Kompakt henger

## ADVU-12-5-P-A-CT

Cikkszám: 183353

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén belső menet.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	5 mm
Dugattyú átmérő	12 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Dugattyúrúd vég	Belső menet
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Üzemi nyomás	1.2 ... 10 bar
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.07 J
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	51 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	68 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	8 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	15 g
Alapsúly 0 mm löketnél	87 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	2 g
Felfogási mód	tartozékokkal választható/egyéb átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, peremes csavar	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, dinamikus tömítések	TPE-U(PU) NBR
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet