


# Szívókorong VAS-30-1/8-NBR-CT

Cikkszám: 183510

FESTO

OL tömítő gyűrűvel.  
Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	3 mm
Szívókorong átmérő	30 mm
Hatékony szívóátmérő	25 mm
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül kerek, standard
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Leszakító erői 70 % vákuumnál	34 N
Felfogó menet	G1/8
Szívókorong felfogás	G 1/8
Vákuum csatlakozás	G1/8
Shore keménység	73
Anyag információ, becsavarható tengely	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, szívókorong	NBR