


Vákuummérő

VAM-40-V1/0-1/8-CT

Cikkszám: 183521

FESTO

a kijelzés egysége bar és psi.
Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret, manométer	40
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
A következő szabványnak alapul:	DIN EN 837-1
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	Bevonat
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	DIN EN 837-1
Konstrukciós felépítés	Csőrugós manométer
Kijelzési tartomány [bar]	-1 ... 0 bar
Kijelzési tartomány [psi]	-14.5 ... 0 psi
Skála	Kettős skála bar (külső) inch hg (belső) / psi (belső)
Üzemi nyomás	-1 ... 0 bar
Üzemi közeg	szárított, szűrt és olajozott sűrített levegő Vákuum
Állandó terhelés tényező	0.75
Változó terhelés tényező	0.66
KBK korrózióállósági osztály	4
Közeg hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Védettség	IP43
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 60 °C
Gyártmány súlya	63 g
Mérés pontossági osztály	2,5
Felfogási mód	becsavarható
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag információ, becsavarható tengely	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, ablak	PC