

Kompakt henger ADVU-5"- -A-P-A

Cikkszám: 183642

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén külső menet.


A dugattyúszárra illő mentes anyával szállítjuk.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Minta-ábrázolás



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0.04 ... 16 "
Dugattyú átmérő	5"
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	kettősműködésű
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Üzemi nyomás	7.3 ... 145 Psi
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-4 ... 176 °F
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	6,881 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	7,363 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	1,317 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	63 g
Alapsúly 0 mm löketnél	3,426 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	40.1 g
Pneumatikus csatlakozás	NPT1/4-18
Üzemi nyomás [psi]	7.3 ... 145 psi
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, dinamikus tömítések	TPE-U(PU) NBR
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél
Anyag információ, hengercső	Alumínium ötvözet