

# Manométer MA-23-16-R1/8

Cikkszám: 183898

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzőtartomány	0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Névleges méretű manométer	23
Szerkezeti felépítés	Csőrugós manométer
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Üzemi közeg	Inert gázok semleges folyadékok
Üzemi nyomás	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Köztes terhelési tényező	0.6
Mérési pontossági osztály	4
Védettség	IP44
Közeghőmérséklet	-20 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozási helyzet	Hátul centrikus
Pneumatikus csatlakozó	R1/8
közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz
Ház alapanyaga	Sárgaréz
Kémlelőüveg alapanyaga	PC
Ház színe	fekete
Terméksúly	27 g
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	nincs acetilén nincs oxigén

Jellemző	Érték
Skála	Dupla skála bár (kívül) psi (belül)