

# Manométer MA-23-10-N1/8

Cikkszám: 183904

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret, manométer	23
Csatlakozási helyzet	Hátoldal központos
Kijelzési tartomány [bar]	0 ... 10 bar
Kijelzési tartomány [psi]	0 ... 145 psi
Skála	Kettős skála bar (külső) psi (belső)
Üzemi közeg	Gáz halmazállapotú közeg G4 nincs G6 nincs
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 65 °C
Gyártmány súlya	16 g
Pneumatikus csatlakozás	NPT1/8-27
Anyag információ, becsavarható tengely	Sárgaréz
Anyag információ, ház	ABS
Anyag információ, ablak	PC