



előlapra szerelhető szelep SV/O-3-PK-3X2

Cikkszám: 184135

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	2x3/2 zárt monostabil
Normál névleges átáramlás	70 l/min
Üzemi nyomás	0 ... 8 bar
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Névleges méret	2.5 mm
Tömítési elv	lágú
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezérlési fajta	közvetlen
Áramlási irány	nem visszafordítható
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	34 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	PK-3
Pneumatikus csatlakozás 2	PK-3
Material seals	NBR