

# Mágnesszelep

## MN2H-5/2-D-02-FR-S-B

Cikkszám: 184311

FESTO

ISO 15407-1 szerint, mágneskerccsel és kézi segédműködtetéssel, csatlakozó nélkül.

Kifutó típus. 2009-ig szállítható.



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték  |
|---------------------------------------|--|
| Szelep funkció                        | 5/2 monostabil   |
| Működtetés fajtája                    | elektromos   |
| Méret                                 | 18 mm  |
| Normál névleges átáramlás             | 500 l/min  |
| Üzemi nyomás                          | -0.9 ... 10 bar  |
| Konstruktív felépítés                 | Körtolattyú  |
| Visszaállítás fajtája                 | mechanikus rugó  |
| Védettség                             | IP65   |
| Engedély                              | Germanischer Lloyd   |
| Névleges méret                        | 6 mm   |
| Raszter méret                         | 19 mm  |
| Lefúvás funkció                       | fojtható   |
| Tömítési elv                          | lágú   |
| Beépítési helyzet                     | tetszőleges  |
| A következő szabványnak felel meg:    | VDMA 24563   |
| Kézi segédműködtetés                  | tartozékokkal, reteszelő   |
| Vezérlési fajta                       | elővezérelt  |
| Vezérlő levegő ellátás                | külső  |
| Áramlási irány                        | reverzáló  |
| Vezérlőnyomás                         | 3 ... 10 bar   |
| Kapcsolási idő ki                     | 34 ms  |
| Kapcsolási idő be                     | 18 ms  |
| Tekercs jellemző                      | 24V DC: 1,5W   |
| Üzemi közeg                           | szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm, olajozott vagy olajozatlan Vákuum |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2  |
| Közeg hőmérséklet                     | -10 ... 50 °C  |
| Vezérlő közeg                         | szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm, olajozott vagy olajozatlan        |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 ... 50 °C  |
| Gyártmány súlya                       | 160 g  |
| Elektromos csatlakozás                | Csatlakozó<br>DIN 43650 szerint<br>C alak                                      |
| Felfogási mód                         | átmenő furattal  |
| 12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás | Csatlakozólap, 02 méret VDMA 24563 szerint                                     |
| 82/84 vezérlő lefúvás csatlakozás     | Csatlakozólap, 02 méret VDMA 24563 szerint                                     |
| Pneumatikus csatlakozás 1             | Csatlakozólap, 02 méret VDMA 24563 szerint                                     |
| Pneumatikus csatlakozás 2             | Csatlakozólap, 02 méret VDMA 24563 szerint                                     |
| Pneumatikus csatlakozás 3             | Csatlakozólap, 02 méret VDMA 24563 szerint                                     |
| Pneumatikus csatlakozás 4             | Csatlakozólap, 02 méret VDMA 24563 szerint                                     |
| Pneumatikus csatlakozás 5             | Csatlakozólap, 02 méret VDMA 24563 szerint                                     |
| Anyag megjegyzés                      | Réz- és PTFE-mentes  |
| Anyag információ, tömítések           | NBR  |
| Anyag információ, ház                 | Alumínium présöntvény  |