

levegőtakarékos pisztoly

LSP-1/4-C

Cikkszám: 184318

FESTO

műanyagból.



Adatlap

Jellemző	Érték
Lefúvás funkció	A levegősugár adagolható
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Normál névleges átáramlás	120 l/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Hangnyomás szint	90 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	125 g
Pneumatikus csatlakozás	Belső menet: G1/4
Material housing	PA6 erősített