

elválasztó lap CPV18-DZPR


Cikkszám: 184543

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

két nyomászóna elválasztására a CPV szelepszigetben. Tömbönként csak egyszer és csak szelepek között használható.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	-0.9 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	25 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform