


kézi segédműködtetés

HAB-1/4

Cikkszám: 184586

FESTO

[Lefűváshoz.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	7 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szelep funkció	Lefűvó elem
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	165 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.meghúzási nyomaték	15 Nm
Felfogási mód	becsavarható
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy