


csatlakozó FBSD-WD-9

Cikkszám: 18525

FESTO

Feldbusz csatlakozáshoz a szelepszigeteken és az installációs szigeteken.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101 EN 61984
Felfogási mód	hollandi anyával
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	30 g
Elektromos csatlakozás	4 sarkú Könyök aljzat/csavaros kapocs Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 250 V
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 250 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Kábel csavarzat	Pg9
Megengedett kábelátmérő	6 ... 8 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.75 mm ²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 85 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material housing	PA erősítésű
Ház színe	fekete
Material of union nut	Horgany présöntvény nikkelezett
Material electrical contact	bronz Bevont fehér bronz