

# összehúzórudas henger CRDNG-4"- -PPV-A

Cikkszám: 185371

FESTO

korroszióálló  
ISO 15552, NF E 49 003.1 és UNI 10 290 szerint,  
érintés nélküli helyzetérzékeléshez. Mindkét oldalon beállítható  
véghelyzet csillapítás.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Löklet                                     | 2,000 mm   |
| Dugattyú átmérő                            | 4"   |
| A következő szabványon alapul:             | ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is) |
| Csillapítás                                | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható          |
| Dugattyúrúd vég                            | Külső menet  |
| Üzemi nyomás                               | 0.6 ... 10 bar   |
| Működési mód                               | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                    |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)     |
| KBK korroszióállósági osztály              | 4 - különösen erős korróziós károsodás                             |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 80 °C  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás        | 4,418 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 4,712 N  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 40.1 g   |
| Pneumatikus csatlakozás                    | 1/2 NPT  |
| Material cover                             | Nemesacél öntvény  |
| Material seals                             | FPM<br>TPE-U(PU)   |
| Material housing                           | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                                 |
| Material piston rod                        | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                                 |