

# Kör keresztmetszetű henger


## CRDG-2 1/2"- -P-A

Cikkszám: 185395

FESTO

korrózióálló, érintésmentes helyzetérzékelésre, rugalmas csillapító gyűrűkkel a véghelyzetekben.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Minta ábrázolás

## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0.4 ... 20 "
Dugattyú átmérő	2 1/2"
Csillapítás	mindkét oldalon rugalmas csillapító gyűrűk/lapok (P)
Üzemi nyomás	0.6 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	4
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	1,682 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	1,870 N
Pneumatikus csatlakozás	NPT3/4-14
Anyag információ, fedél	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes