

# Kör keresztmetszetű henger CRDSNU-5/8"- -P-A-S2



Cikkszám: 185404

FESTO

korrózióálló, átmenő dugattyúrúddal, érintésmentes helyzetérzékelésre, DIN ISO 6432 szerint, kombinált kivitelben, elastikus csillapító gyűrűvel a véghelyzetekben.

Ez a termék csak a Festo USA vállalatától rendelhető.

Kifutó típus. 2012-ig szállítható.



Exemplary representation

## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0.4 ... 8 "
Dugattyú átmérő	5/8"
A következő szabványon alapul:	ISO 6432
Csillapítás	P: elastikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	4
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	104 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	104 N
Pneumatikus csatlakozás	UNF5-44