

# csatlakozó kábel

## KM12-M12-GSWD-1-4

Cikkszám: 185499

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány AC	$\leq 60$ V
Üzemi feszültségtartomány DC	$\leq 75$ V
Áramterhelhetőség	3.8 A
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 70 °C
Gyártmány súlya	66 g
Elektromos csatlakozás	Kábel 4 eres Egyenes dugó/derékszögű aljzat M12x1 / M12x1 4 sarkú/4 sarkú
Kábelszerkezet	4x0,34
Kábelhossz	1 m
Felfogási mód	becsavarható
A kábelköpeny színe	szürke
Anyag információ, ház	TPE-U(PU)
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PU)