

kábel csatlakozó aljzattal


KMYZ-4-24-2,5

Cikkszám: 185520

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Engedély | Germanischer Lloyd |
| Felfogási mód | mágnesszelepre, önmetsző csavarral |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Gyártmány súlya | 32 g |
| Elektromos csatlakozás | Kábel derékszögű aljzat négyzetes konstrukció, MSZB |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 3 ... 36 V |
| Névleges üzemi feszültség, DC | 24 V |
| Védővezető csatlakozás | nincs |
| Kábelhossz | 2,5 m |
| Kábelszerkezet | 2x0,35 |
| Védettség | IP50 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 50 °C |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Anyag információ, kábelköpeny | PVC |
| Anyag információ, ház | PA |
| Anyag információ: krimp csatlakozók | bronz |