


szögemelős megfogó

HGWM-12-EZ-G6

Cikkszám: 185702

FESTO

Mikro, löketkompenzációval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Max.megfogó pofa szög játék, ax, ay	0.5 deg
Max.megfogó pofa játék, Sz	0.03 mm
Max.nyitási szög	14 deg
Ismétlési pontosság, megfogó	≤ 0.02 mm
Megfogó ujjak száma	2
Működési mód	egyszeres működtetésű zárt
Megfogó funkció	Szög
Konstruktív felépítés	Ferde sík
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Max.működési frekvencia, megfogó	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.7 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.8 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
A löketkiegyenlítő rugóereje	10 ... 23 N
Rugó visszaállító nyomaték	1.5 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	76 Ncm
Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus	20 N
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus	40 Ncm
Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus	40 Ncm
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus	40 Ncm
Gyártmány súlya	75 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	M3
Material cover cap	POM
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material gripper jaws	erősen ötvözött acél