


Sűrítettlevegő-előkészítő egység FRC-1/8-D-MINI-KC

Cikkszám: 185815

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Sorozat	D
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szűrőfinomság	40 l μ m
Kondenzátum leeresztő	Kézzel forgatható
Szerkezeti felépítés	Leágazó modul Nyomáskapcsoló Bekapcsoló szelep Szűrőszabályzó manométerrel Proporcionális szabványos ködkenő
Max. kondenzátummennyiség	22 cm ³
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Nyomáskijelző	manométerrel
Üzemi nyomás	1 bar...16 bar
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...12 bar
Max. nyomáshiszterézis	0.2 bar
Normál névleges átfolyás	640 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Inert gázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:-] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	1400 g
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC

