

leágazó modul FRM-1/4-D-MIDI


Cikkszám: 186523

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Levegő elosztó 4 csatlakozással, felfogó kiegészítő modulokhoz.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Elágazó modul
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Normál névleges átáramlás 1->2 fő áramlásirányban	3,300 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	532 g
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Horgany présöntvény