

# vezetett henger DFP-32-200-PPV-A


Cikkszám: 186746

Kifutó termék

FESTO

elfordulás ellen biztosított kivitel, érintésmentes helyzetérzékeléshez.

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	200 mm
Dugattyú átmérő	32 mm
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstrukciós felépítés	Vezeték
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	0.5 ... 10 bar
Max.sebesség	1.5 m/s
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csillapítási hossz	20 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	364 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	483 N
Mozgatott tömeg	599 g
Gyártmány súlya	1,732 g
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Material cover	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium ötvözet
Material piston rod	Nemesíthető acél