

vezetett henger DFP-16-100-P-A-S2



Cikkszám: 186772

Kifutó termék

FESTO

elfordulás ellen biztosított kivitel, érintésmentes helyzetérzékeléshez, átmenő dugattyúrúddal.

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	100 mm
Dugattyú átmérő	16 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezeték
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	Átmenő dugattyúrúd
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Max.sebesség	0.8 m/s
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Felütközési energia a véghelyzetekben	0.07 Nm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	91 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	91 N
Mozgatott tömeg	115 g
Gyártmány súlya	325 g
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Material cover	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium ötvözet
Material piston rod	Nemesíthető acél