

# vezetett henger

## DFP-50-200-PPV-A-S2



Cikkszám: 186788

Kifutó termék

FESTO

elfordulás ellen biztosított kivitel, érintésmentes helyzetérzékeléshez, átmenő dugattyúrúddal.

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Löklet                                     | 200 mm   |
| Dugattyú átmérő                            | 50 mm  |
| Csillapítás                                | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható      |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges  |
| Vezeték                                    | Golyóscsapágyas vezetékek                                      |
| Konstruktív felépítés                      | Vezeték  |
| Pozíció felismerés                         | közelítéskapcsolóhoz   |
| Változatok                                 | Átmenő dugattyúrúd   |
| Üzemi nyomás                               | 0.5 ... 10 bar   |
| Max.sebesség                               | 1 m/s  |
| Működési mód                               | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 0 - nincs korróziós károsodás                                  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 60 °C  |
| Csillapítási hossz                         | 22 mm  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás        | 884 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 884 N  |
| Mozgatott tömeg                            | 2,406 g  |
| Gyártmány súlya                            | 4,863 g  |
| Pneumatikus csatlakozás                    | G1/4   |
| Anyag megjegyzés                           | Réz- és PTFE-mentes  |
| Material cover                             | Alumínium ötvözet  |
| Material seals                             | NBR  |
| Material housing                           | Alumínium ötvözet  |
| Material piston rod                        | Nemesíthető acél   |