

# vezetett henger

## DFP-80-160-PPV-A-S2



Cikkszám: 186795

Kifutó termék

FESTO

elfordulás ellen biztosított kivétel, érintésmentes helyzetérzékeléshez, átmenő dugattyúrúddal.

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	160 mm
Dugattyú átmérő	80 mm
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezeték
Konstruktív felépítés	Vezeték
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	Átmenő dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.5 ... 10 bar
Max.sebesség	0.9 m/s
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Csillapítási hossz	32 mm
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	2,262 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	2,262 N
Mozgatott tömeg	5,560 g
Gyártmány súlya	10,949 g
Pneumatikus csatlakozás	G3/8
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Material cover	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium ötvözet
Material piston rod	Nemesíthető acél