


Csatlakozó kábel KMP2-03-V-X-26

Cikkszám: 18681

FESTO

A kábel 1 - 99 m hosszban kapható.
Kifutó típus. 2012-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültség tartomány AC	≤ 250 V
Üzemi feszültség tartomány DC	≤ 300 V
Áramterhelhetőség	7.5 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elektromos csatlakozás	aljzat 26 sarkú
Kábelszerkezet	26 x 0,75 mm ²
Kábel átmérő	15 mm
Felfogási mód	hollandi anyával
Színkód, érszigetelés	fekete huzalok, folyamatos fehér számozással 1-től 26-ig
Anyag információ, tömítések	CR fény- és olajálló
Anyag információ, ház	Réz ötvözet nikkelezett
Anyag információ, kábelköpeny	PVC
Anyag információ: krimp csatlakozók	Réz ötvözet aranyozott