


DUO kábel KM12-DUO-M8-GDGD

Cikkszám: 18685

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 60 V
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 75 V
Áramterhelhetőség	2.8 A
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 70 °C
Elektromos csatlakozás	Egyenes dugó/egyenes aljzat M12x1 / M12x1 3 sarkú/3 sarkú
Kábelszerkezet	3x0,25
Kábelhossz	0.6 m
A kábelköpeny színe	szürke
Anyag információ, kábelköpeny	PUR