

csatlakozó kábel KM12-M12-GSGD-5

Cikkszám: 18686

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 60 V
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 75 V
Áramterhelhetőség	2.8 A
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 70 °C
Elektromos csatlakozás	Egyenes dugó/egyenes aljzat M12x1 / M12x1 4 sarkú/4 sarkú
Kábelszerkezet	4x0,25
Kábelhossz	5 m
A kábelköpeny színe	szürke
Anyag információ, kábelköpeny	PUR