


Tengelyvezérlő SPC200/P07

Cikkszám: 187815

FESTO

legfeljebb 4 pneumatikus tengelyhez és Interbus csatlakozáshoz.



Adatlap

Jellemző	Érték
Készülék összeállítás	Alapegység 4 fiókhöz Tápfeszültség ellátás Soros interfész Subcontroller Interbus interfész
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Tartós lökésállóság DIN/IEC 68 Teil 2-82 szerint	2-es szigorúsági szint szerint ellenőrizve
Relatív légnedvesség	0 - 95 % nem kondenzálódó
Védettség	IP20 IEC 60529 szerint
Rezgésállóság DIN/IEC 68 Teil 2-6 szerint	1-es szigorúsági szint szerint ellenőrizve
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C