

Lineáris hajtómű SLG-18- -

Cikkszám: 187853

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Löklet | 100 mm...900 mm |
| Dugattyú Ø | 18 mm |
| Csillapítás | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon Lökéscsillapító, kemény jelleggörbe |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Vezető | Golyóscsapágyas vezetők |
| Közbülső helyzetek maximális száma | 4 |
| Elviteli elv | alakkal záró (rész) |
| Pozíciófelismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Változatok | húzó |
| Üzemi nyomás | 1 bar...8 bar |
| Működési mód | kettős működésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitétség |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás | 153 N |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre | 153 N |
| Többször mozgatott tömeg 10 mm löketenként | 30 g |
| Helyettesítő csatlakozók | lásd a termékrajzot |
| Pneumatikus csatlakozó | M5 |
| Fedél alapanyaga | POM |
| Tömítések alapanyaga | TPE-U(PU) |
| Ház alapanyaga | Alumínium eloxált |