

Kábel aljzat ASI-SD-PG-M12

Cikkszám: 18789

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|---|
| Rögzítés módja | hollandi anyával |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Terméksúly | 27.6 g |
| Elektromos csatlakozó | 4 pólusú Aljzat, egyenes Csavaros sorkapocs |
| Üzemi feszültségi tartomány, AC | 125 V |
| Áramterhelhetőség | 3 A |
| Kábelcsavarzat | Pg9 |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0.75 mm ² |
| Védettség | IP65 IP67 |
| Környezeti hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Ház alapanyaga | PA |
| Ház színe | fekete |
| Hollandi anya alapanyaga | nikkelezett |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga | Bronz |