


csatlakozó

MSSD-EB-M12-MONO

Cikkszám: 188024

FESTO

MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H szelepekhez.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Felfogási mód	mágnesszelepre, M2,5 központi csavarral
Gyártmány súlya	13.18 g
1-es elektromos csatlakozás	Aljzat, EN 175301-803, C alak szerint
2-es elektromos csatlakozás	Egyenes csatlakozó dugó, M12x1, 2 pólusú, A kódolású
Üzemi feszültségtartomány DC	12 ... 24 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
Üzemi feszültségtartomány AC	12 ... 24 V
Áramterhelhetőség	0.12 A
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material housing	PA
Ház színe	átlátszó
Material screw-type lock	Steel, nickel-plated
Material seals	HNBR NBR
Material electrical contact	Ezüstbevonatú vörösrézötívözet Sárgaréz, aranyozott