


Decentralizált vezérlő DLP-VSE-3-5/3-G-ASI

Cikkszám: 188473

FESTO

[DLP henger sorozathoz.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	választható/egyéb átmenő furattal tartozékokkal
Kültéri alkalmazás	C1 - időjárás ellen védett alkalmazási hely
Üzemi nyomás	3 ... 8 bar
Névleges üzemi nyomás	6 bar
Üzemi feszültségtartomány, DC AS interfész	26.5 ... 31.6 V
Üzemi feszültségtartomány, DC AS interfész kiegészítő táplálás	20.4 ... 28.8 V
Max. áramfelvétel	180 mA
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	3
Relatív légnedvesség	5 - 100 % kondenzálódó
Védettség	IP65 szerelt állapotban IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	1,700 g
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet eloxált
Anyag információ: csavarok	Acél Horganyzott
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)