


Kör keresztmetszetű henger

DSEU-32-100-P-A

Cikkszám: 188587

FESTO

Zárófedélen külső menet és csapágyuszem.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------|--|
| Löklet | 100 mm |
| Dugattyú átmérő | 32 mm |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstruktív felépítés | Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Változatok | egyoldalú dugattyúrúd |
| Üzemi nyomás | 1.5 ... 10 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 80 °C |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 415 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 483 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 79.1 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 15.5 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 216.5 g |
| Felfogási mód | tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz |
| Anyag információ, fedél | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, tömítések | TPE-U(PU) |
| Anyag információ, ház | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél |