

Kör keresztmetszetű henger

DSEU-16-125-P-A-MA

Cikkszám: 188651

FESTO

Zárófedél a henger tengelyébe eső levegő csatlakozással.
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------|--|
| Löklet | 125 mm |
| Dugattyú átmérő | 16 mm |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstruktív felépítés | Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Változatok | táplevegő csatlakozás axiális |
| Üzemi nyomás | 1.5 ... 10 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 |
| Környezeti hőmérséklet | 0 ... 80 °C |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 104 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 121 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 16.2 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 5 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 47.7 g |
| Felfogási mód | tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás | M5 |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz |
| Anyag információ, fedél | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, tömítések | TPE-U(PU) |
| Anyag információ, ház | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |