

# Kör keresztmetszetű henger

## DSEU-20-160-P-A-MA

Cikkszám: 188661

FESTO

Zárófedél a henger tengelyébe eső levegő csatlakozással.  
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	160 mm
Dugattyú átmérő	20 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	táplevegő csatlakozás axiális
Üzemi nyomás	1.5 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	0 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	158 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	189 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	31.3 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	7.4 g
Alapsúly 0 mm löketnél	107.6 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes