


# Kör keresztmetszetű henger

## DSEU-25-160-P-A-MQ

Cikkszám: 188716

FESTO

Zárófedél a henger tengelyére merőleges levegő csatlakozással.  
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	160 mm
Dugattyú átmérő	25 mm
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	táplevegő csatlakozás keresztben
Üzemi nyomás	1.5 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	0 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	247 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	295 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	46.9 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	11.2 g
Alapsúly 0 mm löketnél	132.8 g
Felfogási mód	tartozékokkal
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes