

műanyag tömlő PUN-CM-6-SW

Cikkszám: 188883

FESTO

külső átmérőre kalibrált, QS pillanat-csatlakozókhöz, poliuretán (élelmiszeripari alkalmazásokra nincs engedélyezve). Antisztatikus.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	6 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	28 mm
Belső átmérő	4 mm
Min.hajlítási sugár	14 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Felületi ellenállás	0.01 ... 10 MOhm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 ... 60 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.02125 kg/m
Pneumatikus csatlakozás	6 mm-es külső átmérőjű pillanat-csatlakozóhoz
Szín	fekete
Shore keménység	D 52 +/-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material tubing	TPE-U(PU)