

csatlakozó tömb


VIGK-04-D-3-NPT

Cikkszám: 18889

FESTO

[szelepszigethez](#)

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	-0.9 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint
Engedély	UL - Recognized (OL)
Anyag megjegyzés	RoHS konform